

# Priključna ploča PAML-CP-186-HP3-G2

Broj dijela: 1629298

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina               | 186                                                |
| Nazivna veličina DN              | 54                                                 |
| Serijska                         | L                                                  |
| Radni tlak                       | 0 MPa...5 MPa<br>0 bar...50 bar                    |
| Operativni medij                 | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura skladištenja         | -10 °C...60 °C                                     |
| Kvaliteta hrane                  | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Srednja temperatura              | 5 °C...60 °C                                       |
| Temperatura okoline              | 5 °C...60 °C                                       |
| Težina proizvoda                 | 4400 g                                             |
| Pneumatski priključak 1          | G2                                                 |
| Pneumatski priključak 2          | G2                                                 |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal spojne ploče           | Kovana aluminijska legura                          |
| Materijalne brtve                | NBR                                                |
| Materijalni vijci                | Plemeniti čelik                                    |