

Priključna ploča PAML-CP-186-HP3-G212

Broj dijela: 1629299

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	186
Nazivna veličina DN	54
Serijska	L
Radni tlak	0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	4900 g
Pneumatski priključak 1	G2 1/2
Pneumatski priključak 2	G2 1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR
Materijalni vijci	Plemeniti čelik