

Komplet za montažu klipa DAMT-V1-100-A

Broj dijela: 163530

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Odgovara normi	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	9 kN
Težina proizvoda	2094.8 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	Čelik pocinčano
Materijal klipa	Pocinčani čelik
Materijal za stezanje	Pocinčani čelik
Materijal štap	visokolegirani nehrđajući čelik