

Slobodni hod FLSM-32-R

Broj dijela: 164237

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Smjer rotacije	U smjeru kazaljke na satu
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	9.96 Nm
Težina proizvoda	1500 g
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal rukava	Čelik za kaljenje kućišta
Materijalna osovina	Čelik za kaljenje kućišta