

Slobodni hod FLSM-40-R

Broj dijela: 164238

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Smjer rotacije	U smjeru kazaljke na satu
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Teoretski zakretni moment pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi)	19.98 Nm
Težina proizvoda	2350 g
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal rukava	Čelik za kaljenje kućišta
Materijalna osovina	Čelik za kaljenje kućišta