

Kutna utičnica PEV-1/4-WD-LED-230

Broj dijela: 164275

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 175301-803
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta LED zelena
Vrsta montaže	pričvršćeno vijkom
Utičnica za kabel	pod kutom
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram spoja oblik A prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Središnji vijak M3
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	5
Područje pogonskog napona DC	140 V...180 V
Područje pogonskog napona AC	150 V...230 V
Opterećenje struje pri 40°C	8 A
Vijčani spoj kabela	Pg11
Dopušteni promjer kabela	4.5 mm...11 mm
Priključni presjek	0.25 mm ² ...1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Napomena o temperaturi okoline	Pridržavajte se smanjenja snage
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PA6 ojačan
Boja kućišta	transparentan
Materijal utikačkih kontakata	Mjed poniklane pocinčano