


Regulator proporcionalnog tlaka MPPE-3-1/4- -B

Broj dijela: 164331

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ventilacija nazivne veličine	7 mm
Otvor nominalne veličine	7 mm
Vrsta aktiviranja	električni
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	upravljački ventil klipa s pilotom
Sigurnosna obavijest	Sigurnosni položaj MPPE-B: Ako dovodni kabel pukne, izlazni tlak ostaje nereguliran.
Radni tlak	0 bar...10 bar
Raspon regulacije tlaka	0 bar...10 bar
Ulazni tlak 1	11 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.05 bar
Vrijeme isključenja	280 ms
Vrijeme uključenja	160 ms
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Referentni napon	10 V
Mrežkanje	10 %
Ciljane / stvarne vrijednosti	neobvezno: Vrsta napona 0 - 10 V. Tip struje 4-20 mA
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Odobrenje	RCM oznaka
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	920 g

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	8-polni M16x0,75 Utikač prema DIN 45326 okrugli dizajn
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijalna membrana	NBR