

Priključni blok CPE14-PRSG-2

Broj dijela: 164965

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	2
Pritisak rasprskavanja	3 MPa 16 bar 232 psi
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	950 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom s H-tračnicom
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan