

L-klik vijčani spoj NPKA-L-G18-Q6-P10

Broj dijela: 1655429

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Standard
Nazivna veličina	4 mm
Dubina umetanja crijeva	25.8 mm
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	Brtveni prsten
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	10
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	2 Nm
Nazivni moment zatezanja	1.25 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	7.5 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 6 mm
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA66-GF30
Materijal za brtvljenje navoja	NBR
Materijal rukava	POM
Materijal za brtvljenje crijeva	NBR