


Kuglasti ventil
VZBA-3/8"-GGG-63-32L-F0304-V4V4T
Broj dijela: 1692211

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil L-provrt
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp3 / 8
Indikator položaja prekidača	Smjer prereza = smjer protoka
Uzorak bušenja priрубnice	F03 F04
Unutra-Ø	12.7 mm
Nazivna veličina DN	10
Funkcija ventila	3/2
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	63
Moment aktiviranja	13 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev
Srednja temperatura	-10 °C...200 °C
Brzina protoka Kv tip L	4.5 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	PTFE PTFE, ojačan
Materijalna lopta	visokolegirani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1.4408
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	700 g
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.