

Solenoidni svitak MSN1W-24AC/12DC

Broj dijela: 170152

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Min. vrijeme zatezanja	10 ms
Radnog ciklusa	100%
Faktor snage $\cos \{\phi\}$	0.7
Parametri zavojnice	12 V DC: 5,0 W. 24 V AC: 50 Hz, snaga podizanja 7,5 VA, snaga držanja 5,0 VA 24 V AC: 60 Hz, snaga podizanja 5,0 VA, snaga držanja 3,7 VA
Dopuštene fluktuacije napona	pri 50Hz $\pm 10\%$ na 60Hz -10... + 20%
LABS sukladnost	VDMA24364-C1-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	80 g
Električni priključak	3 pol Obrazac A clipable prema DIN EN 175301-803
Vrsta montaže	stegnuti sa pričvrtnom kopčom
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Čelik
Materijal namota	bakar