


Spojni kabel KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

Broj dijela: 170239

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101
Dodatne funkcije	oddjela pinova za određeni proizvod
Oznaka linije	s priborom
Učestalost priključivanja	500
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa SW18 i uzdužnim zupcima
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M9x0,5
Električni priključak 2, broj pinova / žica	7
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	6
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčana brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...50 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Otpor prenapona	2 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	0.3 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	75 mm
Promjer kabela	5.6 mm
Struktura kabela	8 x 0,24 mm ²

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni presjek vodiča	0.24 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	1
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno