

T adapter FB-TA-M12-5POL

Broj dijela: 171175

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	59 g
Električni priključak	5-polni M12x1 / M12x1 Utikači / utičnice
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Trenutna nosivost	4 A
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L