


Aksijalni komplet EAMM-A-P4-28B-28A

Broj dijela: 1731466

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	12 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	10000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi moment	0.7 Nm
Težina proizvoda	40 g
Pogon koda sučelja	P4-28B
Kod sučelja Motor In	28 A
Kučište spojke koda sučelja	28B
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS