

# Usisna čašica VAS-10-M5-NBR

Broj dijela: 173440

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                       | 2 mm                                                           |
| Promjer vakuumske čašice               | 10 mm                                                          |
| Učinkoviti usisni promjer              | 8 mm                                                           |
| Priključni položaj                     | gore                                                           |
| Oblik usisne čašice                    | okrugli plosnati                                               |
| Radni tlak                             | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                     | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Operativni medij                       | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]              |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Temperatura okoline                    | -20 °C...80 °C                                                 |
| Sila otkidanja pri 70% vakuuma         | 4.5 N                                                          |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku | 4.5 N                                                          |
| Navoj za pričvršćivanje                | M5                                                             |
| Usisni nastavak                        | M5                                                             |
| Vakuumski priključak                   | M5                                                             |
| boja                                   | crno                                                           |
| Tvrdoća po Shoreu                      | 60 +/- 5                                                       |
| Materijal otvora za uvrtnje            | Kovana aluminijska legura                                      |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                |
| Materijal usisne čašice                | NBR                                                            |