

# Regulator pritiska LR-3/8-D-7-MINI-NPT

Broj dijela: 173654

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                      | Mini                                                                  |
| Serijska                                | D.                                                                    |
| Radni tlak                              | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                   |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.5 bar...7 bar                                                       |
| Maks. histereza tlaka                   | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                                        |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu           | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                     | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                        |
| Pneumatski priključak 1                 | 3/8 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 2                 | 3/8 NPT                                                               |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                       |