


Regulator pritiska LR-1/2-D-7-O-MIDI-NPT

Broj dijela: 173663

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Radni tlak	1.6 MPa 16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...7 bar
Maks. histereza tlaka	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS