

Filtar
LF-3/8-D-5M-MIDI-A-NPT
 Broj dijela: 173691

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	2 bar...12 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	3/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC