


# Filtar LF-1-D-MAXI-NPT

Broj dijela: 173704

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | Maxi                                                                  |
| Serijska                                              | D.                                                                    |
| Položaj montaže                                       | okomito                                                               |
| Finoća filtra                                         | 40 µm                                                                 |
| Odvod kondenzata                                      | ručno pipajući                                                        |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                |
| Radni tlak                                            | 0 bar...16 bar                                                        |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 5300 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s pridržnim kutom<br>neobavezno:                |
| Pneumatski priključak 1                               | 1 NPT                                                                 |
| Pneumatski priključak 2                               | 1 NPT                                                                 |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Filter materijal                                      | PE                                                                    |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani cink                                                         |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |