


Fini filter LFMB-3/4-D-MAXI-A-NPT

Broj dijela: 173721

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Seriya | D. |
| Izvedbena veličina | Maxi |
| Finoća filtra | 1 µm |
| Odvod kondenzata | potpuno automatski |
| Radni tlak | 2 bar...12 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 7: 3] Inertni plinovi |
| Maksimalni normalni protok za klasu čistoće zraka | 2220 l/min |
| Min Normalni protok za klasu čistoće zraka | 750 l/min |
| Učinkovitost filtra | 99.99 % |
| Zaštita školjke | Metalni zaštitni kavez |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Srednja temperatura | 1.5 °C...60 °C |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Zaostali sadržaj ulja | 0.5 mg/m ³ |
| Vrsta montaže | Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno: |
| Položaj montaže | okomito |
| Pneumatski priključak 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | 3/4 NPT |
| Materijal za kućište | Lijevani cink |
| Filter materijal | Borosilikatno vlakno |
| Materijalna školjka | PC |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |