

Regulator filtera LFR-1/8-D-5M-MINI-A-NPT

Broj dijela: 173761

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Maksimalna količina kondenzata	22 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.2 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	650 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	460 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	1/8 NPT
Pneumatski priključak 2	1/8 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	PC