

**Podmazivač**  
**LOE-1/8-D-MINI-NPT**  
Broj dijela: 173820

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Maksimalni kapacitet ulja                             | 45 cm <sup>3</sup>                                                    |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                |
| Radni tlak                                            | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi                                          |
| Minimalni protok za funkciju ulja                     | 3 l/min                                                               |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1300 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Rad s uljem nije moguć                                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                      | 270 g                                                                 |
| Vrsta montaže                                         | s priborom                                                            |
| Pneumatski priključak 1                               | 1/8 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | 1/8 NPT                                                               |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |