

Podmazivač
LOE-1/2-D-MIDI-NPT
Broj dijela: 173824

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni kapacitet ulja	110 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimalni protok za funkciju ulja	8 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	6100 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	1/2 NPT
Pneumatski priključak 2	1/2 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna školjka	PC