

Podmazivač
LOE-3/4-D-MAXI-NPT
Broj dijela: 173826

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni kapacitet ulja	190 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Radni tlak	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Minimalni protok za funkciju ulja	10 l/min
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	8400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1100 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak 1	3/4 NPT
Pneumatski priključak 2	3/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalna školjka	PC