

# Podmazivač LOE-1-D-MAXI-NPT

Broj dijela: 173827

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Maksimalni kapacitet ulja                             | 190 cm <sup>3</sup>                                                   |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                |
| Radni tlak                                            | 1.6 MPa<br>16 bar<br>232 psi                                          |
| Minimalni protok za funkciju ulja                     | 10 l/min                                                              |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 9000 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                      | 1200 g                                                                |
| Vrsta montaže                                         | s priborom                                                            |
| Pneumatski priključak 1                               | 1 NPT                                                                 |
| Pneumatski priključak 2                               | 1 NPT                                                                 |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |