


**Servisna jedinica**  
**FRC-3/8-D-MINI-NPT**  
 Broj dijela: 173844

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | Mini                                                                  |
| Odvod kondenzata                                      | ručno pipajući                                                        |
| Finoća filtra                                         | 40 µm                                                                 |
| Radni tlak                                            | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                                   |
| Raspon regulacije tlaka                               | 0.5 bar...12 bar                                                      |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 1200 l/min                                                            |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                      | 660 g                                                                 |
| Vrsta montaže                                         | s priborom                                                            |
| Pneumatski priključak 1                               | 3/8 NPT                                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | 3/8 NPT                                                               |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani cink                                                         |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |