


Zakretna prirubnica SNCL-63

Broj dijela: 174407

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	63
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Maksimalna nosivost	4 kN
Težina proizvoda	225 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Lijevani aluminij
Materijal ležaj	Plastično
Materijalni vijci	Čelik pocinčano