

Prirubnica klipa ZNCF-100

Broj dijela: 174416

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Na temelju norme	ISO 15552
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Maksimalna nosivost	9 kN
Težina proizvoda	2254 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Lijevani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	Čelik pocinčano