

Spojnica
EAMC-65-90-25-32
Broj dijela: 1745817

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	25 mm
Montažni promjer 2	32 mm
Izvedbena veličina	65
Nazivna duljina	90 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	417 kgmm ²
Prenosivi moment	92 Nm
Težina proizvoda	535 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS