

Prigušivač
UC-QS-8H
Broj dijela: 175611

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	1
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	1500 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	60 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	2.3 g
Pneumatski priključak	QS-8
Materijal umetka zaklopke	PE
Materijal otvora za uvrtnje	PE
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS