

# Električni modul CP-A08-M12-5POL

Broj dijela: 175640

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LABS sukladnost                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                         |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)           | prema EU EMC direktivi<br>prema EU direktivi o zaštiti od eksplozije (ATEX)<br>prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)         | prema UK propisima za EMC<br>prema UK EX propisima<br>prema UK RoHS propisima                          |
| KC oznaka                                       | KC-EMC                                                                                                 |
| Odobrenje                                       | c UL us - Recognized (OL)                                                                              |
| Zaštita od eksplozije                           | Zona 2 (ATEX)<br>Zona 2 (UKEX)<br>Zona 22 (ATEX)<br>Zona 22 (UKEX)                                     |
| ATEX kategorija plina                           | II 3G                                                                                                  |
| ATEX kategorija prašine                         | II 3D                                                                                                  |
| Odobrenje za protueksplozijsku zaštitu izvan EU | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)                                                                             |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex plin               | Ex ec IIC T5 Gc X                                                                                      |
| Vrsta zaštite od paljenja Ex prašina            | Ex tc IIIC T80 °C IP65 Dc X                                                                            |
| Temperatura okoline Ex                          | -5°C <= Ta <= +50°C                                                                                    |