

Komplet za zaustavljanje KSM-10

Broj dijela: 175835

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	10
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...200 deg
Zakretni kut	200 deg
Položaj montaže	po želji
Fino podešavanje	-5 deg
Konstruktivna struktura	Poluga graničnika
Detekcija položaja	bez
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	100 g
Materijalni pokrov	PA ojačan
Materijal se zaustavlja	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana