

Komplet ventila CPV14-BS-5/3G-1/8

Broj dijela: 176057

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3-smjerni, zatvoren
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	2.5 bar...10 bar
Nazivna veličina	6 mm
Položaj montaže	po želji
Pritisak rasprskavanja	30 bar
Vrijeme isključenja	30 ms
Vrijeme uključenja	22 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Otpornost na udarce	30 g / 11 ms prema EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	190 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 2	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Lijevani cink