

Zakretna priрубnica SNCB-32-R3

Broj dijela: 176944

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Na temelju norme	ISO 15552
varijante	Visoka zaštita od korozije
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Maksimalna nosivost	1 kN
Težina proizvoda	100 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Lijevani aluminij sa zaštitnim premazom
Materijal vijka	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijal ležaj	Plastično
Materijal za pranje	pocinčani čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni osigurač	Opružni čelik, pocinčani