

Višepinski razdjelnik utikača MPV-E/A08-M8

Broj dijela: 177669

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom s cilindrom neobavezno:
Težina proizvoda	100 g
Tehnologija električnog povezivanja I/O	M8 3-polni
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Trenutna ocjena po utoru	1 A
Trenutna nosivost	4 A
Klasa zaštite	IP65 u sastavljenom stanju prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA6 ojačan
Materijal može	Mjed