

Utičnica s kablom KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Broj dijela: 177677

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Indikator položaja prekidača	LED
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2.5
Položaj montaže	po želji
Električni priključak	5-polni Kutna utičnica Oblik C prema DIN EN 175301-803
Nazivni radni napon DC	24 V
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Duljina kabela	0.5 m
Promjer kabela	4.6 mm
Struktura kabela	3 x 0,5 mm ²
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal omotača kabela	TPE-U (PU)
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	PA POM
Boja kućišta	transparentan
Materijal utikačkih kontakata	Bronca