

# Utisni L-konektor CQL-18

Broj dijela: 177693

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 16 mm                                              |
| Položaj montaže                         | po želji                                           |
| Veličina spremnika                      | 1                                                  |
| Konstruktivna struktura                 | Push-pull princip                                  |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.95 bar...7 bar                                  |
| Radni tlak ovisan o temperaturi         | -0.95 bar...15 bar                                 |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                 |
| Kvaliteta hrane                         | pogledajte proširene informacije o materijalu      |
| Temperatura okoline                     | -25 °C...70 °C                                     |
| Težina proizvoda                        | 32 g                                               |
| Pneumatski priključak 1                 | za cijev / crijevo vanjski Ø 18 mm                 |
| Pneumatski priključak 2                 | za cijev / crijevo vanjski Ø 18 mm                 |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | POM                                                |
| Prsten za oslobađanje materijala        | POM                                                |
| Materijal segmenta obujmice crijeva     | visokolegirani nehrđajući čelik                    |