


Distributer
CQD-12/15/18/22
Broj dijela: 177717

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	18.6 mm
Položaj montaže	po želji
Veličina spremnika	1
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...7 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...15 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-25 °C...75 °C
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Nazivni moment zatezanja	2.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 10 %
Broj izlaza	4
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	Unutarnji navoj G1/2
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/2
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	POM