

Plastična crijevo
PQ-PA-12X1,5X3000
Broj dijela: 177728

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	12 mm
Unutra-Ø	9 mm
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...15 bar
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-25 °C...75 °C
Temperatura okoline	-25 °C...75 °C
Težina proizvoda po dužini	0.051 kg/m
boja	crno
Materijalno crijevo	PA