

Prekidač blizine SIES-Q8B-NS-K-L

Broj dijela: 178292

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Nazivna uklopna udaljenost	1.5 mm
Osigurana uklopna udaljenost	1.2 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 0,45 Plemeniti čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mjed = 0,55 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Točnost ponavljanja	0.07 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Normalno otvoren
Maksimalna frekvencija prebacivanja	3500 Hz
Maks.preklopna frekvencija DC	1500 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...30 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3-žični kabel
Duljina kabela	2.5 m
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Izvedbena veličina	8x8x40 mm
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Vrsta instalacije	Ispiranje
Težina proizvoda	39 g

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	Lijevani cink kromiran poniklane
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Odabir dodatnih informacija senzora	Poseban dizajn
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard