

Plastično crijevo PUN-4X0,75-GN

Broj dijela: 178424

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	4 mm
radijus savijanja relevantan za protok	17 mm
Unutra-Ø	2.6 mm
Min. radijus savijanja	8 mm
Informacije o aplikaciji	Na bazi TPE-U estera Plastično crijevo smije se postavljati u dodiru s kabelima samo ako je njihov omotač bez estera fosforne kiseline. U protivnom se plastično crijevo može oštetiti.
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Materijal za ispitivanje požara	UL94 HB
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0089 kg/m
Pneumatski priključak	za utični konektor vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 3 mm sa preklopnom maticom za utičnu nazuvicu unutarnji Ø 3 mm
boja	zelena
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)