

Prekidač
DASI-Q11-50-A-SL
Broj dijela: 1797021

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Konstrukcija	za T-utor
za promjer klipa	Ø50
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	10 g
Vrsta montaže	Učvršćen u T-utor s navojem s unutarnjim navojem
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni vijci	Čelik pocinčano