

Držač amortizera DADP-ES-G6-12

Broj dijela: 1812471

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	12
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	500 N
Maksimalni moment zatezanja	5.9 Nm
Težina proizvoda	80 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Zaustavni nosač od materijala	Kovana aluminijska legura eloksirani