

Držač amortizera DADP-ES-G6-25

Broj dijela: 1812550

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	25
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalna sila udarca	1100 N
Maksimalni moment zatezanja	9.9 Nm
Težina proizvoda	160 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i centrirnom čahurom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Zaustavni nosač od materijala	Kovana aluminijska legura eloksirani