


Ventil prednje ploče SV/O-3-PK-3X2

Broj dijela: 184135

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	2x3 / 2 zatvorena monostabilna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	70 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	0 bar...8 bar
Vrsta povrata	mehanička opruga
Nazivna veličina	2.5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	34 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Materijalne brtve	NBR