

Zračni pištolj male potrošnje

LSP-1/4-C

Broj dijela: 184318

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ispušna funkcija	Proces puhanja može se dozirati
Radni tlak	0 bar...10 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	120 l/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	125 g
Pneumatski priključak	Unutarnji navoj G1/4
Materijal za kućište	PA6 ojačan