


Stezni modul EV-63-5

Broj dijela: 184859

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	5 mm
Stezna površina	Ø 63
Položaj montaže	po želji
Način rada	jednoradni
Radni tlak	6 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 5% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	-10 °C...40 °C
Težina proizvoda	100 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	M3
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	TPE-U (PU)