

# Utičnica za napajanje NTSD-GD-13,5

Broj dijela: 18526

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                      | Vrijednost                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Vrsta montaže                 | s preklopnom maticom                          |
| Položaj montaže               | po želji                                      |
| Težina proizvoda              | 31 g                                          |
| Električni priključak         | 4-polni<br>Ravna utičnica<br>Vijčani terminal |
| Područje pogonskog napona AC  | 250 V                                         |
| Trenutna nosivost             | 16 A                                          |
| Vijčani spoj kabela           | Pg13                                          |
| Dopušteni promjer kabela      | 10 mm...12 mm                                 |
| Priključni presjek            | 2.5 mm <sup>2</sup>                           |
| Klasa zaštite                 | IP67                                          |
| Temperatura okoline           | -5 °C...50 °C                                 |
| Temperatura skladištenja      | -20 °C...70 °C                                |
| LABS sukladnost               | VDMA24364-B2-L                                |
| Materijal za kućište          | PBT                                           |
| Materijal utikačkih kontakata | Slitina bakra<br>Mjed                         |