

Utičnica
NTSD-WD-9
Broj dijela: 18527

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s preklopnom maticom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	30 g
Električni priključak	4-polni Kutna utičnica Vijčani terminal
Područje pogonskog napona AC	250 V
Trenutna nosivost	16 A
Vijčani spoj kabela	Pg 9
Dopušteni promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PBT
Materijal utikačkih kontakata	Slitina bakra Mjed