

Kuka s viličastom glavom CRSG-M27X2

Broj dijela: 185361

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M27x2
Položaj montaže	po želji
Na temelju norme	ISO 8140
Priključak s navojem	Unutarnji navoj M27x2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	2022.1 g
Clevis materijal	visokolegirani čelik
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vijka	visokolegirani čelik
Materijal matica	visokolegirani čelik
Materijalni osigurač	visokolegirani čelik